

## S\_View D300S



- Unité d'affichage avec écran LCD 8.5" tactile
- 2 entrées pour palpeur Sylvac P2 à P50 (module 4 entrées optionnel)
- 6 entrées USB pour instruments Sylvac
- Détection automatique des instruments connectés
- Correction de linéarité sur 25 points pour chaque canal
- Logiciel permettant de traiter jusqu'à 64 instruments simultanément
- Sauvegardes des configurations et des valeurs de mesures
- Connexion Ethernet RJ-45
- Preset groupé ou individuel
- Combinaisons mathématique des canaux
- Affichage numérique, analogique et statistiques

Réf. 804.1300

Représenté par:

## Hi\_Gage ONE 400 / 600



- Conception robuste
- Déplacement rapide du chariot
- Blocage sécurisé
- Ajustement fin
- Fonction favorite

Réf.

400mm: 840.0400

600mm: 840.0600

Représenté par:

## Sylconnect



SYLCONNECT

20.010

20.010

20.010

20.010

1 2 3 4 5 6 7

SYLCONNECT SPC

DATE / TIME	POINT #	PITON 1	PITON 2	PITON 3	PITON 4	PITON 5	PITON 6	PITON 7	PITON 8
18/09/2012 10:54:00	1	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:56:00	2	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:00	3	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:00	4	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:00	5	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:12	6	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:00	7	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:04	8	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:10	9	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:00	10	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:57:09	11	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:57:05	12	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:04	13	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:12	14	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:05	15	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
18/09/2012 10:58:20	16	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
18/09/2012 10:58:03	17	20.96	20.96	20.96	20.01	20.02	20.96	20.96	20.96
18/09/2012 10:58:04	18	20.93	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03
18/09/2012 10:58:08	19	20.93	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03

WATCH THE SYLCONNECT PRESENTATION VIDEO ON [YouTube](#)

- Connectez jusqu'à 16 appareils Sylvac à l'aide de ports USB
- Transfer de données sur fichiers Excel
- Détection automatique de l'instrument en utilisation
- Possibilité de transfert bluetooth

Réf. 981.7110

Représenté par:

## S\_Cal Pro Micron



- Étanchéité approuvée selon la norme IP67
- Précision de 3 $\mu$ m
- Alignement des mâchoires amélioré
- Mise en marche automatique lors de la manipulation (système SIS)
- Mise en veille automatique après 20min de non-utilisation (système SIS)
- Position mémorisée même lorsque l'appareil est mis en veille (système SIS)
- Vitesse de déplacement max: 2.5m/sec

Représenté par: